

KIBILAC® PW-997S

Acrylonitrile Styrene Acrylate

CHI MEI CORPORATION

Описание материалов:

KIBILAC® PW-997S is an Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) product. It can be processed by extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: rohs compliant.

Главная Информация			
UL YellowCard	E56070-561244		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	4.0	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	3.80	cm ³ /10min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	88.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
Yield	48.0	MPa	ISO 527-2/50
Break	42.0	MPa	ISO 527-2/50
3.18 mm ¹	44.1	MPa	ASTM D638
Растяжимое напряжение (Break)	80	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ²	1800	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
6.35 mm ³	64.7	MPa	ASTM D790
-- ⁴	65.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	21	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.18 mm	390	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	250	J/m	ASTM D256
--	20	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность	No Break		ISO 180/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			

1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm ⁵	85.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed	86.0	°C	ISO 75-2/A
1.8 MPa, Annealed, 6.35 mm ⁶	95.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Annealed	96.0	°C	ISO 75-2/A

Викат Температура размягчения

--	105	°C	ASTM D1525, ISO 306/A50 7 ⁷
--	108	°C	ISO 306/A120
--	92.0	°C	ISO 306/B50
--	95.0	°C	ISO 306/B120

Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блестящий Гарднер	93	ASTM D523

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	80.0	°C
Время сушки	2.0 to 3.0	hr
Зона цилиндра 1 темп.	200 to 220	°C
Зона цилиндра 3 темп.	220 to 250	°C
Зона цилиндра 5 темп.	230 to 260	°C
Температура матрицы	210 to 260	°C

NOTE

1.	6.0 mm/min
2.	2.0 mm/min
3.	2.8 mm/min
4.	2.0 mm/min
5.	120°C/hr
6.	120°C/hr
7.	Rate A (50°C/h)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

