

EMPILON® 665T

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

EMPILON

Описание материалов:

EMPILON® 600 series compound having high transparency, good resilience, excellent mechanical properties and lower specific weight are specially designed for medical, food and anti-vibration related applications. Hydrogenated Styrenic Block Copolymer is the main content of this 600 series compound. They have low specific gravity and the hardness range is provided from Shore OO 33~Shore A 81. They can be processed by way of ordinary plastic machine for Injection, extrusion or calendaring etc.

EMPILON® 600-series compound are non-toxic and free of Pb, Cd, Hg, Cr6+, Sb, As, Ba, Se, halogen and DOP plasticizer, they comply with the Restriction of the use of certain Hazardous Substance directive in electrical and electronic equipment (RoHS 2002/95/EC) and SONY SS-00259 4th that prohibit products that contain Pb, Cd,Hg, Cr6+, PBB and PBDE etc. They are 100% recyclable and comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment directive (WEEE 2002/95/EC).

EMPILON® 600-series compound retain good mechanical properties both before and after heat resistance, weathering and solvent tests and won't hydrolyze in water. It is not necessary to dehumidify the material before use. For coloring, please select color master batch based on material PE or EVA directive with the exception of PVC. Higher screw speed and backpressure are required for better colorant dispersion.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Блок сополимер</p> <p>Низкое (до по) Содержание свинца</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Содержание кальция, низкое (нет)</p> <p>Перерабатываемые материалы</p> <p>Сопротивление гидролизу</p> <p>Нетоксичный</p> <p>Без галогенов</p> <p>Без Сурьмы</p> <p>Гибкий</p>
Используется	<p>Неспецифическое применение пищи</p> <p>Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода</p>
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Каландрирование</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.890	g/cm ³	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка ¹			
Flow	0.50	%	
Transverse flow	0.90	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	71		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	5.39	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	5.88	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D412
Комплект сжатия (23°C, 70 hr)	49	%	ASTM D395
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (125°C, 168 hr)	84	%	ASTM D573
Изменение максимального удлинения в воздухе (125°C, 168 hr)	8.0	%	ASTM D573
Изменение твердости дюрометра в воздухе (Shore A, 125°C, 168 hr)	2.0		ASTM D573
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура ломкости	-50.0	°C	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	
Коэффициент пропускания	70.0	%	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	165 - 175	°C	
Средняя температура	175 - 190	°C	
Передняя температура	185 - 195	°C	
Температура сопла	185 - 200	°C	
Температура обработки (расплава)	180 - 200	°C	
Температура формы	40.0 - 50.0	°C	
Давление впрыска	3.43 - 4.90	MPa	
Скорость впрыска	Fast		
Back Pressure	0.490 - 0.785	MPa	
Screw Speed	Medium		
Инструкции по впрыску			
Hold Time: 5 sec.Cycle Time: 15~30 sec.			
NOTE			
1.	Reference Only		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

